



- W.T.
1. Ciśnienie nominalne - 25MPa
  2. Ciśnienie próbne - 30MPa
  3. Stosować zaślepki z uszczelką G3/8 sztuk 2.

|  |            |            |        |                       |                         |                     |                    |
|--|------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Uwagi                                      |            |            |        | Ciężar                | Nr. wyż. pierw. zespołu |                     | Podziatka          |
| Stanowisko                                 | Nazwisko   | Data       | Podpis | 14,20 kg              |                         |                     | 1:1,5              |
| Rysował                                    | inż. Bujek | 20.04.2020 |        |                       | Ilość sztuk             | Materiał            | Materiał zastępczy |
| Konstruował                                | inż. Bujek | 20.04.2020 |        | 1                     |                         |                     | ✓                  |
| Sprawdził                                  |            |            |        |                       | Nr. rysunku             |                     |                    |
| Zatwierdził                                |            |            |        | Nazwa rysunku         |                         | Nr. rysunku         |                    |
| ZHS<br>ul. Szkolna 12a<br>73-108 Kobylanka |            |            |        | Cylinder hydrauliczny |                         | SMT1KK.80.40.146-01 |                    |